



Teknisk informasjon

Produktspekter	Exxact
Produkt eller type komponent	USB strømforsyning
Applikasjon	Lader
Enhetens utseende	Med fast ramme
Type USB-strømforsyning	USB type A + C
Utgangsstrøm	3 A
Fargetone	Metall

Komplementær

Montering av enhet	Innfelt
Antall pr. sett	1
[Ue] merkespenning	100...240 V AC +/- 10 % på 50/60 Hz 220...240 V AC +/- 10 % på 50/60 Hz 220...240 V AC på 50/60 Hz
[in] merkestrøm	1 A
Virkningsgrad	90
Strømforbruk i w	0,08 W
Nominell effekt	52,5 W
Effektforbruk	54 W
Integrert tilkoblingstype	1 USB type A 5 V DC 1 USB type A 5 V DC, maksimum spenning: 1.5 A 1 USB type C <= 20 V DC, maksimum spenning: <= 3 A 1 USB type C 5 V DC 1 USB type C 15 V DC, maksimum spenning: 3 A
Levetid timer	30000 t 52,5 W
Antall klemmer	2 Skruklemmer
Type skruhode	Pozidriv No 1
Maks tverrsnitt på klemme	0.75...2.5 mm ² for Stiv kabel(er) 0.75...2.5 mm ² for Fleksibel kabel(er) 0.75...2.5 mm ² for Mangetrådet kabel(er)
Avmantlingslengde	8 mm
Materiale	PC/ABS
Type vern	Over temperature protection Overspenningsbeskyttelse Kortslutningsvern
Festemetode	Med skruer
Kompatibilitet	Mobil / nettbrett Mac iOS Mobil / nettbrett Android Mobil / nettbrett Windows
Elektrisk isolasjonsklasse	Klasse II
Høyde	71 mm
Bredde	71 mm
Dybde	41 mm
Innbyggingsdybde	30 mm
Vekt	0,125 kg

Miljø

Omgivelsestemperatur drift	0...40 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-5...50 °C
Standarder	EN/IEC 61000-3-2 EN/IEC 63000:2018 EN/IEC 62368-1 EN 55032 EN 55035 EN 61000-3-3
Direktiver	2009/125 / EC - økodesign 2014/35/EU - lavspenningsdirektiv 2014/30 / EU - elektromagnetisk kompatibilitet
IK beskyttelsesklasse	IK04
IP-grad	IP20

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	6,0 cm
Pakke 1 Bredde	7,5 cm
Pakke 1 Vekt	7,5 cm
Package 1 Weight	150,0 g
Enhetstype pakke 2	CAR
Antall enheter i pakke 2	40
Pakke 2 Høyde	18,5 cm
Pakke 2 Bredde	30,0 cm
Pakke 2 Lengde	40,0 cm
Pakke 2 Vekt	6,41 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	 REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Samsvar med unntak
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	 Informasjon Om Levetidsslutt
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------