



### Teknisk informasjon

|                              |                  |
|------------------------------|------------------|
| Serie                        | Exxact           |
| Produkt eller type komponent | Stikkontakt      |
| Enhetens utseende            | Komplett produkt |
| Montering av enhet           | Tak              |

### Komplementær

|                            |                                                                                                                                |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stikkontakt koblingsskjema | 2P + J                                                                                                                         |
| Uttak standardavvik        | DCL                                                                                                                            |
| Antall uttak               | 1                                                                                                                              |
| Merkestrøm                 | 6 A                                                                                                                            |
| [ue] merkespenning         | 250 V                                                                                                                          |
| Type nettverk              | AC                                                                                                                             |
| Fargetone                  | Hvit ( RAL 9003)                                                                                                               |
| Tilkoblinger               | Hurtigkobling                                                                                                                  |
| Maks tverrsnitt på klemme  | 1 x 1,5...2 x 2,5 mm <sup>2</sup> for Solid kabel(er)<br>1 x 1,5...2 x 2,5 mm <sup>2</sup> for Helkjernet flertrådet kabel(er) |
| Materiale                  | ABS (Akrylnitril-Butadien-Styren )                                                                                             |
| Antall pr. sett            | 1 del                                                                                                                          |
| Innbyggingsdybde           | 32 mm                                                                                                                          |
| Diameter                   | 117 mm                                                                                                                         |
| Dybde                      | 8 mm                                                                                                                           |

### Miljø

|                     |                                                      |
|---------------------|------------------------------------------------------|
| Standarder          | NEK EN61995-2<br>SS-EN 61995 1-2<br>SFS-EN 61995 1-2 |
| Produktsertifikater | SEMKO[RETURN]NEMKO[RETURN]FI                         |
| IP-grad             | IP21                                                 |

### Forpakkingsinformasjon

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| Enhetstype pakke 1       | PCE       |
| Antall enheter i pakke 1 | 1         |
| Pakke 1 Høyde            | 7,000 cm  |
| Pakke 1 Bredde           | 10,700 cm |
| Pakke 1 Vekt             | 15,500 cm |
| Package 1 Weight         | 86,000 g  |
| Enhetstype pakke 2       | BB1       |
| Antall enheter i pakke 2 | 5         |
| Pakke 2 Høyde            | 12,500 cm |

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| Pakke 2 Bredde           | 26,300 cm  |
| Pakke 2 Lengde           | 10,500 cm  |
| Pakke 2 Vekt             | 500,000 g  |
| Enhetstype pakke 3       | P12        |
| Antall enheter i pakke 3 | 720        |
| Pakke 3 Høyde            | 115,000 cm |
| Pakke 3 Bredde           | 80,000 cm  |
| Pakke 3 Lengde           | 120,000 cm |
| Pakke 3 Vekt             | 105,742 kg |

## Bærekraftig

|                              |                                                                                                                               |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktets miljøstatus       | Green Premium miljømerket produkt                                                                                             |
| REACH-regelverk              |  <a href="#">REACH-erklæring</a>             |
| EU RoHS-direktiv             | I samsvar  <a href="#">EU RoHS-erklæring</a> |
| Fri for giftige tungmetaller | Ja                                                                                                                            |
| Kvikksølvfri                 | Ja                                                                                                                            |
| Sustainable packaging        | Yes                                                                                                                           |
| Kinas RoHS-forskrift         |  <a href="#">Kinas RoHS-Erklæring</a>        |
| Informasjon om RoHS-unntak   |  <a href="#">Ja</a>                          |
| Miljøinformasjon             |  <a href="#">Produktmiljøprofil</a>          |
| Produktets livssyklus        | Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer                                                                           |

## Logistisk informasjon

|                  |    |
|------------------|----|
| Opprinnelsesland | PL |
|------------------|----|

## Garantiperiode

|         |            |
|---------|------------|
| Garanti | 18 måneder |
|---------|------------|