



Teknisk informasjon

Serie	Exxact
Produkt eller type komponent	Stikkontakt
Enhetens utseende	Med fast ramme
Montering av enhet	Innfelt

Komplementær

Stikkontakt koblingsskjema	2P + J
Uttak standardavvik	DCL
Antall uttak	1
Merkestrøm	6 A
[ue] merkespenning	250 V
Type nettverk	AC
Fargetone	Antrasitt (-)
Tilkoblinger	Hurtigkobling
Maks tverrsnitt på klemme	1 x 1,5...2 x 2,5 mm ² for Solid kabel(er) 1 x 1,5...2 x 2,5 mm ² for Helkjernet flertrådet kabel(er)
Materiale	ABS (Akrylnitril-Butadien-Styren)
Antall pr. sett	1 del
Innbyggingsdybde	28 mm
Høyde	71 mm
Bredde	71 mm
Dybde	12 mm
Produktkompatibilitet	Ferdigstilles med Exxact ramme

Miljø

Standarder	NEK EN61995-2 SS-EN 61995 1-2 SFS-EN 61995 1-2
Produktsertifikater	SEMKO[RETURN]FI[RETURN]NEMKO
IP-grad	IP21

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	9,800 cm
Pakke 1 Bredde	7,900 cm
Pakke 1 Vekt	8,500 cm
Package 1 Weight	48,000 g

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	I samsvar EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Sustainable packaging	Yes
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	PL
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------