




Teknisk informasjon

Serie	Exxact
Produkt eller type komponent	Stikkontakt
Enhetens utseende	Komplett produkt

Komplementær

Stikkontakt koblingsskjema	2P + J
Uttak standardavvik	DCL
Antall uttak	1
Merkestrøm	6 A
[ue] merkespenning	250 V
Type nettverk	AC
Fargetone	Hvit (RAL 9003)
Tilkoblinger	Skrulklemmer
Maks tverrsnitt på klemme	1 x 1,5...2 x 2,5 mm ² for Solid kabel(er) 1 x 1,5...2 x 2,5 mm ² for Helkjernet flertrådet kabel(er)
Materiale	ABS (Akrylnitril-Butadien-Styren)
Antall pr. sett	1 del
Høyde	49,4 mm
Bredde	29,5 mm
Dybde	58 mm

Miljø

Standarder	SFS-EN 61995 1-2 NEK EN61995-2 SS-EN 61995 1-2
Produktsertifikater	FI[RETURN]SEMKO[RETURN]NEMKO
IP-grad	IP21

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	5,300 cm
Pakke 1 Bredde	5,900 cm
Pakke 1 Vekt	7,100 cm
Package 1 Weight	44,000 g
Enhetstype pakke 2	BB1
Antall enheter i pakke 2	5
Pakke 2 Høyde	8,000 cm

Pakke 2 Bredde	10,000 cm
Pakke 2 Lengde	9,800 cm
Pakke 2 Vekt	256,000 g

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	 REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	I samsvar  EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Sustainable packaging	Yes
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	PL
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------