



Teknisk informasjon

Serie	Exxact
Produkt eller type komponent	Plugg
Fargetone	Hvit (RAL 9003)
Antall pr. sett	Sett á 1

Komplementær

Stikkontakt koblingsskjema	2P + J
Uttak standardavvik	DCL
Merkestrøm	6 A
Merkespenning	250 V AC
Materiale	PP (polypropylen)
Tilkoblinger	Skrulklemmer
Maks tverrsnitt på klemme	1 x 1,5 mm ² for Solid kabel(er) 1 x 1,5 mm ² for Helkjernet flertrådet kabel(er) 1 x 1,5 mm ² for fast eller fleksibel kabel(er)
Innbyggingsdybde	32 mm
Høyde	17 mm
Bredde	29 mm

Miljø

IP-grad	IP21
Standarder	SFS-EN 61995 1-2 NEK EN61995-2 SS-EN 61995 1-2
Produktsertifikater	SEMKO[RETURN]NEMKO[RETURN]FI

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	2,400 cm
Pakke 1 Bredde	7,500 cm
Pakke 1 Vekt	2,900 cm
Package 1 Weight	6,000 g
Enhetstype pakke 2	PAL
Antall enheter i pakke 2	4320
Pakke 2 Høyde	80,000 cm
Pakke 2 Bredde	115,000 cm
Pakke 2 Lengde	120,000 cm
Pakke 2 Vekt	150,000 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	 REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	I samsvar  EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	PL
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------