



Teknisk informasjon

Serie	Exxact
Produkt eller type komponent	Plugg
Fargetone	Mørkegrå (RAL 7016)
Antall pr. sett	Sett å 1

Komplementær

Stikkontakt koblingsskjema	2P + J
Uttak standardavvik	DCL
Merkestrøm	6 A
Merkespenning	250 V AC
Materiale	PP (polypropylen)
Tilkoblinger	Skrulklemmer
Maks tverrsnitt på klemme	1 x 1,5 mm ² for Solid kabel(er) 1 x 1,5 mm ² for Helkjernet flertrådet kabel(er) 1 x 1,5 mm ² for fast eller fleksibel kabel(er)
Innbyggingsdybde	32 mm
Høyde	17 mm
Bredde	29 mm

Miljø

IP-grad	IP21
Standarder	SS-EN 61995 1-2 NEK EN61995-2 SFS-EN 61995 1-2
Produktsertifikater	SEMKO[RETURN]FI[RETURN]NEMKO

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	1,700 cm
Pakke 1 Bredde	2,900 cm
Pakke 1 Vekt	7,500 cm
Package 1 Weight	10,000 g

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	I samsvar EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja

Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	PL
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------