



Teknisk informasjon

Serie	Exxact
Produkt eller type komponent	Stikkontakt
Enhetens utseende	Komplett produkt
Montering av enhet	Tak

Komplementær

Stikkontakt koblingsskjema	2P + J
Uttak standardavvik	DCL
Antall uttak	1
Merkestrøm	6 A
[ue] merkespenning	250 V
Type nettverk	AC
Fargetone	Hvit (RAL 9003)
Tilkoblinger	Hurtigkobling
Maks tverrsnitt på klemme	1 x 1,5...2 x 2,5 mm ² for Solid kabel(er) 1 x 1,5...2 x 2,5 mm ² for Helkjernet flertrådet kabel(er)
Materiale	PP (polypropylen)
Antall pr. sett	1 del
Diameter	125 mm
Dybde	33 mm

Miljø

Standarder	NEK EN61995-2 SS-EN 61995 1-2 SFS-EN 61995 1-2
Produktsertifikater	NEMKO[RETURN]FI[RETURN]SEMKO
IP-grad	IP21

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	4,800 cm
Pakke 1 Bredde	13,300 cm
Pakke 1 Vekt	17,500 cm
Package 1 Weight	158,000 g
Enhetstype pakke 2	BB1
Antall enheter i pakke 2	5
Pakke 2 Høyde	12,000 cm
Pakke 2 Bredde	17,600 cm

Pakke 2 Lengde	25,600 cm
Pakke 2 Vekt	868,000 g
Enhetstype pakke 3	S03
Antall enheter i pakke 3	20
Pakke 3 Høyde	30,000 cm
Pakke 3 Bredde	30,000 cm
Pakke 3 Lengde	40,000 cm
Pakke 3 Vekt	3,966 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	 REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	I samsvar  EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Sustainable packaging	Yes
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	PL
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------