



### Teknisk informasjon

Produkt eller type komponent	Stikkontakt
Antall pr. sett	5 stk.

### Komplementær

Enhetens utseende	Komplett produkt
Montering av enhet	Tak
Antall uttak	1
Tilgjengelig utstyr	Plugg
Stikkontakt koblingskjema	2P + J
Standard plugg	DCL
Merkestrøm	6 A
Merkespenning	250 V AC
Materiale	PC/ABS
Fargetone	Hvit ( RAL 9003)
Tilkoblinger	Skrutilkobling
Maks tverrsnitt på klemme	1 x 1,5 mm <sup>2</sup> for stiv kabel(er) 2 x 2,5 mm <sup>2</sup> for stiv kabel(er)
Høyde	8 mm
Diameter	117 mm
Dybde	31 mm

### Miljø

IP-grad	IP21
Standarder	NEK EN61995-1 NEK EN61995-2
Produktsertifikater	NEMKO

### Forpakkingsinformasjon

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	100,0 g
Forpakning 1 høyde	10,7 cm
Forpakning 1 bredde	12 cm
Forpakning 1 lengde	11,6 cm
Enhetstype forpakning 2	CAR
Antall enheter forpakning 2	30
Forpakning 2 vekt	3,644 kg
Forpakning 2 høyde	22 cm
Forpakning 2 bredde	29,6 cm

Forpakning 2 lengde	39,2 cm
Enhetstype forpakning 3	BB1
Antall enheter forpakning 3	5
Forpakning 3 vekt	550,0 g
Forpakning 3 høyde	10,2 cm
Forpakning 3 bredde	12,6 cm
Forpakning 3 lengde	26,4 cm

## Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	<a href="#">REACH-erklæring</a>
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	I samsvar <a href="#">EU RoHS-erklæring</a>
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	<a href="#">Ja</a>
Kinas RoHS-forskrift	<a href="#">Kinas RoHS-Erklæring</a>
Miljøinformasjon	<a href="#">Produktmiljøprofil</a>

## Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------