

Teknisk informasjon

Serie	Renova
Produkt eller type komponent	Stikkontakt
Enhetens utseende	Med fast ramme
Antall pr. sett	Sett á 5
Produktkompatibilitet	Kompletteres med Renova ramme

Komplementær

Antall uttak	2
Montering av enhet	Innfelt
Stikkontakt koblingsskjema	2P + J
Uttak standardavvik	Schuko
Standard plugg	CEE 7/3
Merkestrøm	16 A
[Ue] merkespenning	250 V AC
Fargetone	Hvit (RAL 9010)
Tilkoblinger	Skruklemmer
Antall klemmer	2
Type skruehode	Pozidriv nr 1 og kombi
Maks tverrsnitt på klemme	1 x 1,5...2 x 2,5 mm ² for Solid kabel(er) 1 x 1,5...2 x 2,5 mm ² for Helkjernet flertrådet kabel(er)
Materiale	PC/ABS
Festemetode	Med skruer
Bredde	71 mm
Høyde	92 mm
Innbyggingsdybde	22 mm
Dybde	22 mm

Miljø

Standarder	DIN VDE 0620-1 IEC 60884-1 SS 4280834 SFS 5610:2004 NEK 502:2006
Produktsertifikater	FI[RETURN]NEMKO[RETURN]SEMKO
IP-grad	IP20

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	4,400 cm
Pakke 1 Bredde	7,100 cm
Pakke 1 Vekt	9,500 cm

Package 1 Weight	82,000 g
Enhetstype pakke 2	P12
Antall enheter i pakke 2	1440
Pakke 2 Høyde	80,000 cm
Pakke 2 Bredde	115,000 cm
Pakke 2 Lengde	120,000 cm
Pakke 2 Vekt	163556,000 kg

Bærekraftig

EU RoHS-direktiv	I samsvar EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Sustainable packaging	Yes
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	PL
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------