



Teknisk informasjon

Serie	Renova
Produkt eller type komponent	Kombinasjonsramme
Fargetone	Hvit (RAL 9010)

Komplementær

Montering av enhet	Innfelt
Antall hull	1 hull
Montasjeplassering	Midten
Materiale	PC/ABS
Diameter	83 mm
Dybde	15 mm

Miljø

Standarder	EN 60669-1
Produktsertifikater	FI[RETURN]CE[RETURN]SEMKO[RETURN]NEMKO

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	4,500 cm
Pakke 1 Bredde	12,700 cm
Pakke 1 Vekt	9,500 cm
Package 1 Weight	16,000 g
Enhetstype pakke 2	BB1
Antall enheter i pakke 2	5
Pakke 2 Høyde	8,100 cm
Pakke 2 Bredde	9,900 cm
Pakke 2 Lengde	9,700 cm
Pakke 2 Vekt	108,000 g
Enhetstype pakke 3	CAR
Antall enheter i pakke 3	50
Pakke 3 Høyde	10,000 cm
Pakke 3 Bredde	40,800 cm
Pakke 3 Lengde	20,200 cm
Pakke 3 Vekt	1,196 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	PL
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------