



Teknisk informasjon

Serie	Renova
Produkt eller type komponent	Termostat
Enhetens utseende	Med fast ramme
Fargetone	Hvit
Antall pr. sett	Sett á 1
Produktkompatibilitet	Kompletteres med Renova ramme

Komplementær

Montering av enhet	Innfelt
Applikasjon	Gulv
Bryterfunksjon	2-pol
Temperaturområde	5...30 °C
Merkestrøm	16 A på 250 V AC
Lokal varsling	Varmestyring: LED (Rød) Drift: LED (Grønn)
Tilkoblinger	Skrutilkobling
Materiale	PC/ABS
Innbyggingsdybde	24 mm
Diameter	83 mm
Dybde	21 mm

Miljø

IP-grad	IP20
---------	------

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	8,000 cm
Pakke 1 Bredde	9,600 cm
Pakke 1 Vekt	10,000 cm
Package 1 Weight	200,000 g

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Samsvar med unntak
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil

Produktets livssyklus	 Informasjon Om Levetidsslutt
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
Logistisk informasjon	
Opprinnelsesland	LV
Garantiperiode	
Garanti	18 måneder