



Teknisk informasjon

Serie	Renova
Produkt eller type komponent	Termostat
Enhetens utseende	Med fast ramme
Fargetone	Sort
Antall pr. sett	Sett á 1
Produktkompatibilitet	Kompletteres med Renova ramme

Komplementær

Montering av enhet	Innfelt
Applikasjon	Rom
Bryterfunksjon	2-pol
Temperaturområde	5...30 °C
Merkestrøm	16 A på 250 V AC
Lokal varsling	Varmestyring: LED (Rød) Drift: LED (Grønn)
Tilkoblinger	Skrutilkobling
Materiale	PC/ABS
Innbyggingsdybde	24 mm
Diameter	83 mm
Dybde	21 mm

Miljø

IP-grad	IP20
---------	------

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	5,800 cm
Pakke 1 Bredde	7,800 cm
Pakke 1 Vekt	8,400 cm
Package 1 Weight	124,000 g
Enhetstype pakke 2	BB1
Antall enheter i pakke 2	12
Pakke 2 Høyde	11,600 cm
Pakke 2 Bredde	16,800 cm
Pakke 2 Lengde	25,200 cm
Pakke 2 Vekt	2,288 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	 REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Samsvar med unntak
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	 Informasjon Om Levetidsslutt
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	LV
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------