



Teknisk informasjon

Serie	Renova
Produktspekter	Renova
Kortnavn utstyr	SBD200LED
Produkt eller type komponent	Dimmer
Applikasjon	Lyskontroll
Enhetens utseende	Med fast ramme
Colour	Hvit

Komplementær

Montering av enhet	Innfelt
Festemetode	Med skruer
Dimmertype	Universal
Dimmerkontroll	Vri- og trykkfunksjon
Start/stopp	Roterende push-typen
Bryterfunksjon	1-pol 2-veis
Lasttype	Glødelampe 230 V Halogenlampe LED lampe Lav spenning halogenlampe med ferromagnetisk transformator Lavspent halogenlampe med elektronisk transformator
Effektområde	Halogenlampe: 4...400 W Glødelampe: 4...400 W LED lampe: 4...40 W (RL LED-modus) LED lampe: 4 W...200 VA (RC LED-modus) Lavspent halogenlampe med elektronisk transformator: 4...400 W Lav spenning halogenlampe med ferromagnetisk transformator: 4 W...400 VA
[Ue] merkespenning	230 V AC 50/60 Hz
Rated current/voltage	10 A på 230 V AC
Type vern	Elektronisk kortslutnings- og automatisk overspenningsvern
Tilkoblinger	Skrulklemmer
Antall klemmer	1
Maks tverrsnitt på klemme	1 x 2,5 mm ² for fast eller fleksibel med hylse kabel(er) 2 x 1,5 mm ² for fast eller fleksibel med hylse kabel(er)
Materiale	Termoplast
Innbyggingsdybde	29 mm
Høyde	71 mm
Bredde	71 mm
Dybde	51 mm
Diameter	71 mm

Miljø

Omgivelsestemperatur drift	-5...35 °C
Relativ fuktighet	5...95 %
IP-grad	IP20 også med synlige deler fjernet

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	5,100 cm
Pakke 1 Bredde	7,300 cm
Pakke 1 Vekt	7,300 cm
Package 1 Weight	121,000 g
Enhetstype pakke 2	BB1
Antall enheter i pakke 2	10
Pakke 2 Høyde	10,200 cm
Pakke 2 Bredde	20,000 cm
Pakke 2 Lengde	40,000 cm
Pakke 2 Vekt	1,460 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	 REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Samsvar med unntak
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	 Informasjon Om Levetidsslutt
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------