



Teknisk informasjon

Serie	Renova
Produkt eller type komponent	TV/R uttak
Enhetens utseende	Med festeramme og sentralplate
Tv sokkel type	Mellomliggende uttak (passasje)
Antall pr. sett	1
Produktkompatibilitet	Kompletteres med Renova ramme

Komplementær

Montering av enhet	Innfelt
Tv tilkobling	Hann IEC
FM tilkobling	Hun IEC
Demping	IN-FM: 6 dB at 88...110 MHz IN-TV: 6 dB
Maximum insertion loss	6 DB på 88...110 MHz for IN-FM 6 dB på 5...1218 MHz for IN-TV
Festemetode	Med skruer
Fargetone	Hvit (RAL 9010)
Materiale	PC/ABS
Dybde	15 mm
Diameter	71 mm
Innbyggingsdybde	24 mm

Miljø

IP-grad	IP20
---------	------

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	1,0 cm
Pakke 1 Bredde	12,0 cm
Pakke 1 Vekt	15,0 cm
Package 1 Weight	97,0 g
Enhetstype pakke 2	CAR
Antall enheter i pakke 2	5
Pakke 2 Høyde	8,4 cm
Pakke 2 Bredde	8,4 cm
Pakke 2 Lengde	22,5 cm
Pakke 2 Vekt	595,0 g

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	I samsvar EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Informasjon Om Levetidsslutt

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------