



Teknisk informasjon

Produktspekter	Artic
Produkt eller type komponent	Trykknapp
Enhetens utseende	Komplett produkt
Antall brytere	1
Lyskilde	LED
Antall pr. sett	Sett á 10
Fargetone	Hvit (RAL 9010)

Komplementær

Aktuator	Rocker
Form	Kvadrat
Montering av enhet	Overflate
Bryterfunksjon	1-polet 1-veis
Brytermønster	[1T]
Merkestrøm	16 A på 250 V AC
Tilkoblinger	Skrulklemmer
Materiale	Termoplast
Innbyggingsdybde	75 mm
Høyde	75 mm
Bredde	60 mm
Dybde	47 mm
Type overflate	Matt
Overflatebehandling	Ubehandlet

Miljø

IP-grad	IP44
---------	------

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	6,0 cm
Pakke 1 Bredde	5,0 cm
Pakke 1 Vekt	8,0 cm
Package 1 Weight	88,0 g
Enhetstype pakke 2	CAR
Antall enheter i pakke 2	60
Pakke 2 Høyde	21 cm
Pakke 2 Bredde	30 cm
Pakke 2 Lengde	40 cm
Pakke 2 Vekt	7 kg
Enhetstype pakke 3	PAL
Antall enheter i pakke 3	1920
Pakke 3 Høyde	99 cm

Pakke 3 Bredde	80 cm
Pakke 3 Lengde	120 cm
Pakke 3 Vekt	234 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	 REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	I samsvar  EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------