



### Teknisk informasjon

|                              |                  |
|------------------------------|------------------|
| Produktspekter               | Artic            |
| Produkt eller type komponent | Bryter           |
| Enhetens utseende            | Komplett produkt |
| Antall brytere               | 2                |
| Antall pr. sett              | Sett á 10        |
| Fargetone                    | Hvit ( RAL 9010) |

### Komplementær

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| Aktuator            | Rocker           |
| Form                | Kvadrat          |
| Montering av enhet  | Overflate        |
| Bryterfunksjon      | Kronevender      |
| Brytermønster       | [5]              |
| Merkestrøm          | 16 A på 250 V AC |
| Tilkoblinger        | Skrulklemmer     |
| Materiale           | Termoplast       |
| Innbyggingsdybde    | 75 mm            |
| Høyde               | 75 mm            |
| Bredde              | 60 mm            |
| Dybde               | 47 mm            |
| Type overflate      | Matt             |
| Overflatebehandling | Ubehandlet       |

### Miljø

|         |      |
|---------|------|
| IP-grad | IP44 |
|---------|------|

### Forpakkingsinformasjon

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| Enhetstype pakke 1       | PCE    |
| Antall enheter i pakke 1 | 1      |
| Pakke 1 Høyde            | 6 cm   |
| Pakke 1 Bredde           | 5 cm   |
| Pakke 1 Vekt             | 8 cm   |
| Package 1 Weight         | 88 g   |
| Enhetstype pakke 2       | BB1    |
| Antall enheter i pakke 2 | 5      |
| Pakke 2 Høyde            | 9,5 cm |
| Pakke 2 Bredde           | 9,5 cm |
| Pakke 2 Lengde           | 26 cm  |
| Pakke 2 Vekt             | 529 g  |
| Enhetstype pakke 3       | CAR    |
| Antall enheter i pakke 3 | 60     |
| Pakke 3 Høyde            | 21 cm  |

|                |       |
|----------------|-------|
| Pakke 3 Bredde | 30 cm |
| Pakke 3 Lengde | 40 cm |
| Pakke 3 Vekt   | 6 kg  |

### Bærekraftig

|                            |                                                                                                                            |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| REACH-regelverk            |  <a href="#">REACH-erklæring</a>          |
| REACH fri for SVHC         | Ja                                                                                                                         |
| EU RoHS-direktiv           | Samsvar med unntak                                                                                                         |
| Kinas RoHS-forskrift       |  <a href="#">Kinas RoHS-Erklæring</a>     |
| Informasjon om RoHS-unntak |  <a href="#">Ja</a>                       |
| WEEE                       | Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall. |

### Garantiperiode

|         |            |
|---------|------------|
| Garanti | 18 måneder |
|---------|------------|