



Teknisk informasjon

Produktspekter	Artic
Produkt eller type komponent	Stikkontakt
Antall pr. sett	Sett á 5
Deksel	Klapplokk
Enhetens utseende	Komplett produkt
Antall uttak	1
Merkestrøm	16 A
Fargetone	Hvit

Komplementær

Standard plugg	CEE 7/3
Uttak standardavvik	Schuko
Antall strømuttak	1, sidejord
Montering av enhet	Overflate
Tilkoblinger	Skruklemmer
[ue] merkespenning	250 V
Type nettverk	AC
Materiale	Termoplast
Festemetode	Med skruer
Høyde	75 mm
Bredde	60 mm
Dybde	54 mm
IP-grad	IP44

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	6,0 cm
Pakke 1 Bredde	5,0 cm
Pakke 1 Vekt	8,0 cm
Package 1 Weight	99,0 g
Enhetstype pakke 2	CAR
Antall enheter i pakke 2	60
Pakke 2 Høyde	21 cm
Pakke 2 Bredde	30 cm
Pakke 2 Lengde	40 cm
Pakke 2 Vekt	7 kg
Enhetstype pakke 3	P12
Antall enheter i pakke 3	1920
Pakke 3 Høyde	99 cm
Pakke 3 Bredde	80 cm
Pakke 3 Lengde	120 cm
Pakke 3 Vekt	251 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	 REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Samsvar med unntak
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------