



Teknisk informasjon

Produktspekter	Artic
Produkt eller type komponent	Lyssignal
Enhetens utseende	Komplett produkt
Fargetone	Hvit
Lyskilde	LED Rød

Komplementær

Montering av enhet	Overflate
Merkestrøm	20 mA
[Ue] merkespenning	230 V AC 12 V AC/DC 24 V AC/DC 48 V AC/DC
Tilkoblinger	Skrulklemmer
Materiale	Termoplast
Bredde	60 mm
Høyde	75 mm
Dybde	45 mm

Miljø

IP-grad	IP44
---------	------

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	6,5 cm
Pakke 1 Bredde	9 cm
Pakke 1 Vekt	9 cm
Package 1 Weight	96 g
Enhetstype pakke 2	BB1
Antall enheter i pakke 2	10
Pakke 2 Høyde	10 cm
Pakke 2 Bredde	19,2 cm
Pakke 2 Lengde	39 cm
Pakke 2 Vekt	1,142 kg
Enhetstype pakke 3	PAL
Antall enheter i pakke 3	1200
Pakke 3 Høyde	115 cm
Pakke 3 Bredde	80 cm
Pakke 3 Lengde	120 cm
Pakke 3 Vekt	159 kg

Bærekraftig

EU RoHS-direktiv	Analyseres
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	EE
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------