



Teknisk informasjon

Range of product	Exxact
Produkt eller type komponent	Koplingsboks
Fargetone	Hvit (RAL 9010)
Antall pr. sett	Sett á 5

Komplementær

Montering av enhet	Overflate
Festemetode	Med skruer: bottom-plate By click-on: Dekkramme
Materiale	PC (polykarbonat): Dekkramme PC 10 % GF: bottom-plate
Terminals	Uten terminal
Høyde	65,0 mm
Bredde	65,0 mm
Dybde	36,0 mm

Miljø

Omgivelsestemperatur drift	-25...60 °C
IP-grad	IP20 IP21 when cable is coming from below
IK beskyttelsesklasse	IK07
Glow wire temp	750 °C
Standarder	EN 60670
Produktsertifikater	CE[RETURN]SEMKO[RETURN]FI[RETURN]NEMKO

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	3,800 cm
Pakke 1 Bredde	6,500 cm
Pakke 1 Vekt	6,500 cm
Package 1 Weight	36,000 g
Enhetstype pakke 2	BB1
Antall enheter i pakke 2	5
Pakke 2 Høyde	8,600 cm
Pakke 2 Bredde	22,600 cm
Pakke 2 Lengde	8,600 cm
Pakke 2 Vekt	236,000 g

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	 REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)  EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	PL
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------