



Teknisk informasjon

Produktspekter	Exxact Surface
Serie	Exxact
Produkt eller type komponent	Switch and socket-outlet
Stikkontakt koblingsskjema	2P + J
Fargetone	Hvit (RAL 9003)

Komplementær

Enhetens utseende	Komplett produkt
Montering av enhet	Overflate
Bryterfunksjon	2-pol
Antall brytere	2
Merking	0 - 1
[in] merkestrøm	16 A
[ue] merkespenning	250 V
Sikringsstørrelse	16 A
Materiale	PC (polykarbonat): Dekkramme PC 10 % GF: bottom-plate PC (polykarbonat): vippe
Maks tverrsnitt på klemme	1 x 1,5...2 x 2,5 mm ² for Solid kabel(er) 1 x 1,5...2 x 2,5 mm ² for Helkjernet flertrådet kabel(er)
Høyde	129,0 mm
Bredde	65,0 mm
Dybde	42,0 mm
Antall pr. sett	Sett á 5

Miljø

IP-grad	IP20 IP21 when cable is coming from below
Produktsertifikater	FI[RETURN]NEMKO[RETURN]SEMKO[RETURN]CE

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	4,8 cm
Pakke 1 Bredde	6,5 cm
Pakke 1 Vekt	12,9 cm
Package 1 Weight	144,0 g
Enhetstype pakke 2	BB1
Antall enheter i pakke 2	5
Pakke 2 Høyde	7,8 cm
Pakke 2 Bredde	13,6 cm
Pakke 2 Lengde	24,0 cm

Pakke 2 Vekt	772,0 g
Enhetstype pakke 3	S04
Antall enheter i pakke 3	60
Pakke 3 Høyde	30,0 cm
Pakke 3 Bredde	40,0 cm
Pakke 3 Lengde	60,0 cm
Pakke 3 Vekt	10,062 kg

Bærekraftig

EU RoHS-direktiv	I samsvar  EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	PL
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------