



Teknisk informasjon

Serie	Exxact
Produkt eller type komponent	Stikkontakt
Applikasjon	Strømforsyning
Enhetens utseende	Komplett produkt
Antall uttak	2
Uttak standardavvik	Universal
[ue] merkespenning	250 V
Type nettverk	AC
Fargetone	Hvit (RAL 9003)
Antall pr. sett	Sett á 10

Komplementær

Montering av enhet	Overflate
Stikkontakt koblingsskjema	2P
Merkestrøm	16 A
Deksel	With shutter
Mulige funksjoner	Possibility for two loop connections
Festemetode	Med skruer
Tilkoblinger	Hurtigkobling
Maks tverrsnitt på klemme	1 x 1,5...2 x 2,5 mm ² for Solid kabel(er) 1 x 1,5...2 x 2,5 mm ² for Helkjernet flertrådet kabel(er)
Materiale	PC (polykarbonat): Dekkramme PC 10 % GF: bottom-plate
Dybde	39,0 mm
Høyde	98,0 mm
Bredde	65,0 mm
Dybde	39,0 mm

Miljø

IP-grad	IP21
Standarder	DIN VDE 0620-1 IEC 60884-1 NEK 502 SFS 5610 SS 4280834
Produktsertifikater	FI[RETURN]NEMKO[RETURN]SEMKO[RETURN]CE

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	3,900 cm
Pakke 1 Bredde	6,500 cm
Pakke 1 Vekt	9,700 cm
Package 1 Weight	88,000 g

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	 REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	I samsvar  EU RoHS-erklæring
Sustainable packaging	Yes
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
Minimum percentage of recycled plastic content	35

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	PL
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------