



### Teknisk informasjon

|                              |                  |
|------------------------------|------------------|
| Produktspekter               | Exxact Surface   |
| Serie                        | Exxact           |
| Produkt eller type komponent | Vippe            |
| Produsert i                  | Bryter           |
| Fargetone                    | Hvit ( RAL 9003) |
| Antall pr. sett              | Sett å 5         |

### Komplementær

|             |              |
|-------------|--------------|
| Merking     | Klokkesymbol |
| Festemetode | Med klips    |
| Materiale   | ABS + PC     |
| Høyde       | 75 mm        |
| Bredde      | 65 mm        |
| Dybde       | 15 mm        |

### Miljø

|                     |                                        |
|---------------------|----------------------------------------|
| Produktsertifikater | CE[RETURN]FI[RETURN]NEMKO[RETURN]SEMKO |
|---------------------|----------------------------------------|

### Forpakkingsinformasjon

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Enhetstype pakke 1       | PCE      |
| Antall enheter i pakke 1 | 1        |
| Pakke 1 Høyde            | 1,6 cm   |
| Pakke 1 Bredde           | 6,4 cm   |
| Pakke 1 Vekt             | 7,3 cm   |
| Package 1 Weight         | 18 g     |
| Enhetstype pakke 2       | BB1      |
| Antall enheter i pakke 2 | 5        |
| Pakke 2 Høyde            | 7,7 cm   |
| Pakke 2 Bredde           | 9,5 cm   |
| Pakke 2 Lengde           | 9,5 cm   |
| Pakke 2 Vekt             | 135 g    |
| Enhetstype pakke 3       | S02      |
| Antall enheter i pakke 3 | 55       |
| Pakke 3 Høyde            | 15 cm    |
| Pakke 3 Bredde           | 30 cm    |
| Pakke 3 Lengde           | 40 cm    |
| Pakke 3 Vekt             | 1,093 kg |

## Bærekraftig

|                              |                                                                                                                               |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| REACH-regelverk              | <a href="#"> REACH-erklæring</a>             |
| REACH fri for SVHC           | Ja                                                                                                                            |
| EU RoHS-direktiv             | I samsvar <a href="#"> EU RoHS-erklæring</a> |
| Fri for giftige tungmetaller | Ja                                                                                                                            |
| Kvikksølvfri                 | Ja                                                                                                                            |
| Kinas RoHS-forskrift         | <a href="#"> Kinas RoHS-Erklæring</a>        |
| Informasjon om RoHS-unntak   | <a href="#"> Ja</a>                          |
| WEEE                         | Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.    |

## Logistisk informasjon

|                  |    |
|------------------|----|
| Opprinnelsesland | PL |
|------------------|----|

## Garantiperiode

|         |            |
|---------|------------|
| Garanti | 18 måneder |
|---------|------------|