



### Teknisk informasjon

|                              |              |
|------------------------------|--------------|
| Serie                        | Exxact       |
| Produkt eller type komponent | Montasjeboks |

### Komplementær

|                    |                                                                                                    |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Montering av enhet | Overflate                                                                                          |
| Antall hull        | 1 hull                                                                                             |
| Colour             | Hvit ( RAL 9003)                                                                                   |
| Mulige funksjoner  | Knock-out and fixation holes for wall-box<br>Knock-outs for tubes<br>Mulighet for strekkavlastning |
| Materiale          | ABS (Akrylnitril-Butadien-Styren )                                                                 |
| Antall pr. sett    | Sett á 10                                                                                          |
| Høyde              | 85,0 mm                                                                                            |
| Bredde             | 85,0 mm                                                                                            |
| Dybde              | 47,0 mm                                                                                            |
| Kabelinngang       | Knock-out                                                                                          |

### Miljø

|                     |                                              |
|---------------------|----------------------------------------------|
| Standarder          | EN 60670-1<br>IEC 60884-1                    |
| Produktsertifikater | CE[RETURN]FI[RETURN]NEMKO[RETURN]SEMKO       |
| IP-grad             | IP20<br>IP21 when cable is coming from below |

### Forpakkingsinformasjon

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| Enhetstype pakke 1       | PCE       |
| Antall enheter i pakke 1 | 1         |
| Pakke 1 Høyde            | 4,900 cm  |
| Pakke 1 Bredde           | 8,600 cm  |
| Pakke 1 Vekt             | 8,500 cm  |
| Package 1 Weight         | 68,000 g  |
| Enhetstype pakke 2       | BB1       |
| Antall enheter i pakke 2 | 10        |
| Pakke 2 Høyde            | 11,500 cm |
| Pakke 2 Bredde           | 16,000 cm |
| Pakke 2 Lengde           | 25,600 cm |
| Pakke 2 Vekt             | 800,000 g |
| Enhetstype pakke 3       | CAR       |

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| Antall enheter i pakke 3 | 100       |
| Pakke 3 Høyde            | 29,400 cm |
| Pakke 3 Bredde           | 59,600 cm |
| Pakke 3 Lengde           | 43,000 cm |
| Pakke 3 Vekt             | 8,734 kg  |

## Bærekraftig

|                              |                                                                                                     |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktets miljøstatus       | Green Premium miljømerket produkt                                                                   |
| REACH-regelverk              | <a href="#">REACH-erklæring</a>                                                                     |
| REACH fri for SVHC           | Ja                                                                                                  |
| EU RoHS-direktiv             | Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) <a href="#">EU RoHS-erklæring</a> |
| Fri for giftige tungmetaller | Ja                                                                                                  |
| Kvikksølvfri                 | Ja                                                                                                  |
| Kinas RoHS-forskrift         | <a href="#">Kinas RoHS-Erklæring</a>                                                                |
| Informasjon om RoHS-unntak   | <a href="#">Ja</a>                                                                                  |
| Miljøinformasjon             | <a href="#">Produktmiljøprofil</a>                                                                  |
| Produktets livssyklus        | Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer                                                 |

## Logistisk informasjon

|                  |    |
|------------------|----|
| Opprinnelsesland | PL |
|------------------|----|

## Garantiperiode

|         |            |
|---------|------------|
| Garanti | 18 måneder |
|---------|------------|