



Teknisk informasjon

Range of product	Renova
Produkt eller type komponent	Koplingsboks
Fargetone	Hvit (RAL 9010)
Antall pr. sett	Sett á 5

Komplementær

Montering av enhet	Overflate
Festemetode	Med skruer: bottom-plate By click-on: dekkramme
Materiale	PC (polykarbonat): Dekkramme PC 10 % GF: bottom-plate
Terminals	Uten terminal
Diameter	70,0 mm
Dybde	38,0 mm

Miljø

Omgivelsestemperatur drift	-25...60 °C
IP-grad	IP20 IP21 when cable is coming from below
IK beskyttelsesklasse	IK07
Glow wire temp	750 °C
Standarder	EN 60670
Produktsertifikater	CE[RETURN]SEMKO[RETURN]FI[RETURN]NEMKO

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	3,800 cm
Pakke 1 Bredde	6,900 cm
Pakke 1 Vekt	6,900 cm
Package 1 Weight	34,000 g

Bærekraftig

EU RoHS-direktiv	I samsvar EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Sustainable packaging	Yes
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	Ja

Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikk resirkuleringsprosedyrer
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	PL
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------