



Teknisk informasjon

Serie	Renova
Produkt eller type komponent	Bryter
Applikasjon	Lyskontroll
Enhets utseende	Komplett produkt
Colour	Hvit (RAL 9010)
Antall pr. sett	Sett å 5
Bryterfunksjon	Kronevender

Komplementær

Teknologi	Mekanisk
Merkestrøm	16 AX
[Ue] merkespenning	250 V AC
Tilkoblinger	Hurtigkobling
Antall klemmer	2
Maks tverrsnitt på klemme	1 x 1,5...2 x 2,5 mm ² for Solid kabel(er) 1 x 1,5...2 x 2,5 mm ² for Helkjernet flertrådet kabel(er)
Montering av enhet	Overflate
Antall brytere	2
Brytermønster	[5]
Aktuator	Rocker
Materiale	PC: deksel PC 10 % GF: bottom-plate PC/ABS: vippe
Overflatebehandling	Cover plate: høyglans Cover frame: matt
Festemetode	Med skrutilkobling
Diameter	70,0 mm
Innbyggingsdybde	0,0 mm
Dybde	27,0 mm
IP-grad	IP20 IP21 when cable is coming from below
Produktsertifikater	CE[RETURN]FI[RETURN]NEMKO[RETURN]SEMKO
Standarder	EN 60669-1

Forpakkingsinformasjon

Enhets type pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	3,400 cm
Pakke 1 Bredde	6,800 cm
Pakke 1 Vekt	6,900 cm
Package 1 Weight	58,000 g
Enhets type pakke 2	BB1
Antall enheter i pakke 2	5
Pakke 2 Høyde	8,700 cm
Pakke 2 Bredde	22,500 cm

Pakke 2 Lengde	8,400 cm
Pakke 2 Vekt	352,000 g
Enhetstype pakke 3	CAR
Antall enheter i pakke 3	140
Pakke 3 Høyde	30,000 cm
Pakke 3 Bredde	40,000 cm
Pakke 3 Lengde	60,000 cm
Pakke 3 Vekt	10,566 kg

Bærekraftig

EU RoHS-direktiv	I samsvar EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	PL
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------