



Teknisk informasjon

Serie	Renova
Produkt eller type komponent	Bryter
Applikasjon	Lyskontroll
Enhetens utseende	Komplett produkt
Colour	Sort (NCS S 9000-N)
Antall pr. sett	Sett á 5
Bryterfunksjon	2-pol

Komplementær

Teknologi	Mekanisk
Merkestrøm	16 AX
[Ue] merkespenning	250 V AC
Tilkoblinger	Hurtigkobling
Antall klemmer	2
Maks tverrsnitt på klemme	1 x 1,5...2 x 2,5 mm ² for Solid kabel(er) 1 x 1,5...2 x 2,5 mm ² for Helkjernet flertrådet kabel(er)
Montering av enhet	Overflate
Antall brytere	1
Brytermønster	[2]
Aktuator	Rocker
Materiale	PC: deksel PC 10 % GF: bottom-plate PC/ABS: vippe
Overflatebehandling	Cover plate: høyglans Cover frame: matt
Festemetode	Med skrutilkobling
Diameter	70,0 mm
Innbyggingsdybde	0,0 mm
Dybde	27,0 mm
IP-grad	IP20 IP21 when cable is coming from below
Produktsertifikater	CE[RETURN]FI[RETURN]NEMKO[RETURN]SEMKO
Standarder	EN 60669-1

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	3,500 cm
Pakke 1 Bredde	6,900 cm
Pakke 1 Vekt	6,800 cm
Package 1 Weight	60,000 g
Enhetstype pakke 2	BB1
Antall enheter i pakke 2	5
Pakke 2 Høyde	8,800 cm
Pakke 2 Bredde	8,600 cm

Pakke 2 Lengde	22,600 cm
Pakke 2 Vekt	354,000 g
Enhetstype pakke 3	CAR
Antall enheter i pakke 3	60
Pakke 3 Høyde	29,800 cm
Pakke 3 Bredde	29,200 cm
Pakke 3 Lengde	38,600 cm
Pakke 3 Vekt	4,722 kg

Bærekraftig

EU RoHS-direktiv	I samsvar  EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	PL
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------