



ZC2-JE62

Teknisk informasjon

Produktspekter	OsiSense XC
Serie navn	Special format
Produkt eller type komponent	Limit switch head
Kortnavn utstyr	ZC2J
Hode type	Plunger head
Produktkompatibilitet	XC2J
Tilhørende kropp	ZC2JC4 ZC2JD4 ZC2JC48
Bevegelse av hode	Linjær
Type arm/stempel	Roller plunger fjærretur Metall
Tilnærmings type	Lateral approach, 2 retninger

Komplementær

Bryter påvirkning	Med 30° kam
Positiv åpning	Uten
Vekt	0,2 kg
Materiale hode	Metall

Miljø

Omgivelsestemperatur drift	-25...70 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...70 °C
Miljøegenskaper	Standard miljø

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	4,5 cm
Pakke 1 Bredde	4,8 cm
Pakke 1 Vekt	9,5 cm
Package 1 Weight	215,0 g
Enhetstype pakke 2	S01
Antall enheter i pakke 2	14
Pakke 2 Høyde	15,0 cm
Pakke 2 Bredde	15,0 cm
Pakke 2 Lengde	40,0 cm
Pakke 2 Vekt	3,235 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	 REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	FR
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------