



Teknisk informasjon

Produktspekter	Telemecanique Limit switches XC Standard
Serie navn	Standard størrelse
Produkt eller type komponent	Limit switch head
Kortnavn utstyr	ZCKD
Hode type	Dreie hode
Produktkompatibilitet	XCKS
Tilhørende kropp	ZCKS5 ZCKSD35 ZCKS9H29 ZCKSD39H29 ZCKSD37 ZCKS1H29 ZCKSD37H29 ZCKS7H29 ZCKS6 ZCKS9 ZCKSD31H29 ZCKS5H29 ZCKS2 ZCKS1 ZCKSD39 ZCKS7 ZCKS8 ZCKS2H29 ZCKSD35H29 ZCKSD31 ZCKS6H29 ZCKS8H29
Bevegelse av hode	Dreie
Type arm/stempel	Roller lever fjærretur Termoplast
Tilnærmings type	Lateral approach, 2 retninger

Komplementær

Bryter påvirkning	Med 30° kam
Positiv åpning	Med
Materiale hode	Plast

Miljø

Omgivelsestemperatur drift	-25...70 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...70 °C
Miljøegenskaper	Standard miljø

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	6,500 cm
Pakke 1 Bredde	7,800 cm
Pakke 1 Vekt	3,400 cm
Package 1 Weight	86,000 g
Enhetstype pakke 2	S01
Antall enheter i pakke 2	28
Pakke 2 Høyde	15,000 cm

Pakke 2 Bredde	15,000 cm
Pakke 2 Lengde	40,000 cm
Pakke 2 Vekt	2,693 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	 REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	ID
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------