



Teknisk informasjon

Produktspekter	Telemecanique Limit switches XC Standard
Serie navn	Standard størrelse
Produkt eller type komponent	Limit switch head
Kortnavn utstyr	ZCKE
Hode type	Dreie hode
Produktkompatibilitet	XCKJ
Tilhørende	ZCKY43 ZCKY81 ZCKY11 ZCKY14 ZCKY13 ZCKY41 ZCKY51 ZCKY52 ZCKY53 ZCKY59 ZCKY91

Tilhørende kropp	ZCKJD35H7 ZCKJ21 ZCKJ2H29 ZCKJ4H29 ZCKJD37H7 ZCKJD35H29 ZCKJ41 ZCKJ21H7 ZCKJ4H7 ZCKJD31 ZCKJ404H29 ZCKJ8H7 ZCKJ5H29 ZCKJ9H7 ZCKJD39H7 ZCKJ1H7 ZCKJD31H29 ZCKJ4104 ZCKJ9H29 ZCKJ6 ZCKJ6H29 ZCKJ8H29 ZCKJ7H7 ZCKJD39 ZCKJ6H7 ZCKJ404H7 ZCKJD37H29 ZCKJ41H29 ZCKJ9 ZCKJ11H7 ZCKJ7H29 ZCKJ2 ZCKJD37 ZCKJ404 ZCKJ4104H7 ZCKJ21H29 ZCKJ7 ZCKJ5H7 ZCKJD31H7 ZCKJ4104H29 ZCKJ8 ZCKJ5 ZCKJD35 ZCKJ1H29 ZCKJ1 ZCKJ41H7 ZCKJ11 ZCKJ4 ZCKJD39H29 ZCKJ2H7 ZCKJ11H29
Bevegelse av hode	Dreie
Type arm/stempel	Without operating lever fjærretur
Tilnærmings type	Lateral approach, 1 or 2 programmable direction

Komplementær

Bryter påvirkning	From left and/or right CW and/or CCW
Positiv åpning	Med
Materiale hode	Metall

Miljø

Omgivelsestemperatur drift	-25...70 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...70 °C
Miljøegenskaper	Korrosive

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	4,200 cm
Pakke 1 Bredde	4,500 cm
Pakke 1 Vekt	8,700 cm
Package 1 Weight	175,000 g
Enhetstype pakke 2	S01
Antall enheter i pakke 2	14
Pakke 2 Høyde	15 cm
Pakke 2 Bredde	15 cm
Pakke 2 Lengde	40 cm
Pakke 2 Vekt	2,590 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	 REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	FR
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------