



Teknisk informasjon

Produktspekter	Telemecanique Limit switches XC Standard
Serie navn	Standard størrelse
Produkt eller type komponent	Limit switch head
Kortnavn utstyr	ZCKE
Hode type	Plunger head
Produktkompatibilitet	XCKJ
Tilhørende kropp	ZCKJ8 ZCKJ9H29 ZCKJ6H29 ZCKJ41H29 ZCKJD37 ZCKJD39H7 ZCKJ2H7 ZCKJD35H7 ZCKJ41 ZCKJ7H7 ZCKJD35 ZCKJ11H7 ZCKJ1H7 ZCKJ1H29 ZCKJ5H7 ZCKJ5H29 ZCKJ7 ZCKJD31 ZCKJ41H7 ZCKJ5 ZCKJ4H29 ZCKJ6H7 ZCKJD35H29 ZCKJD37H7 ZCKJ8H7 ZCKJ7H29 ZCKJD39H29 ZCKJ4 ZCKJ21H7 ZCKJ11 ZCKJ21H29 ZCKJ6 ZCKJ9H7 ZCKJ2H29 ZCKJ9 ZCKJ4H7 ZCKJD31H29 ZCKJD31H7 ZCKJ2 ZCKJ11H29 ZCKJD37H29 ZCKJ8H29 ZCKJD39 ZCKJ21 ZCKJ1
Bevegelse av hode	Linjær
Type arm/stempel	End plunger fjærretur Metall
Tilnærmings type	Vertical approach, 1 direction

Komplementær

Bryter påvirkning	On end
Positiv åpning	Med
Materiale hode	Metall

Miljø

Omgivelsestemperatur drift	-25...70 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...70 °C
Miljøegenskaper	Standard miljø

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	3,800 cm
Pakke 1 Bredde	6,600 cm
Pakke 1 Vekt	13,000 cm
Package 1 Weight	140,000 g
Enhetstype pakke 2	S01
Antall enheter i pakke 2	24
Pakke 2 Høyde	15,000 cm
Pakke 2 Bredde	15,000 cm
Pakke 2 Lengde	40,000 cm
Pakke 2 Vekt	3,695 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	 REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)  EU RoHS-erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	ID
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------