



Teknisk informasjon

Produktspekter	Telemecanique Limit switches XC Standard
Serie navn	Standard størrelse
Produkt eller type komponent	Limit switch head
Kortnavn utstyr	ZCKE
Hode type	Plunger head
Produktkompatibilitet	XCKJ
Tilhørende kropp	ZCKJD39H7 ZCKJD37H29 ZCKJ8 ZCKJ5 ZCKJ6H29 ZCKJ7 ZCKJ5H7 ZCKJ1H29 ZCKJ2 ZCKJ8H29 ZCKJ21H29 ZCKJ5H29 ZCKJ7H29 ZCKJ6H7 ZCKJD31H29 ZCKJD39 ZCKJ2H7 ZCKJ1 ZCKJD31 ZCKJ11 ZCKJ2H29 ZCKJ21H7 ZCKJ9H29 ZCKJD35H7 ZCKJD37H7 ZCKJ11H7 ZCKJ7H7 ZCKJD35 ZCKJ8H7 ZCKJ21 ZCKJ9 ZCKJ9H7 ZCKJ6 ZCKJ1H7 ZCKJD37 ZCKJD35H29 ZCKJD31H7 ZCKJD39H29 ZCKJ11H29
Bevegelse av hode	Linjær
Type arm/stempel	Side plunger fjærretur metall
Tilnærmings type	Lateral approach, 1 direction

Komplementær

Bryter påvirkning	On end
Positiv åpning	Med
Vekt	0,2 kg
Materiale hode	Metall

Miljø

Omgivelsestemperatur drift	-40...70 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...70 °C
Miljøegenskaper	Lav temperatur

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	3 cm
Pakke 1 Bredde	6,4 cm
Pakke 1 Vekt	10,8 cm
Package 1 Weight	200 g

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	 REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)  EU RoHS-erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------