



### Teknisk informasjon

Produktspekter	Telemecanique Limit switches XC Standard
Serie navn	Standard størrelse
Produkt eller type komponent	Limit switch lever
Kortnavn utstyr	ZCKY
Produktkompatibilitet	XCKJ
Tilhørende hode	ZCKE05
Bevegelse av hode	Dreie
Type arm/stempel	Roller lever fjærretur metall ( - )
Tilnærings type	Lateral approach

### Komplementær

Bryter påvirkning	Med 30° kam
Positiv åpning	Med

### Miljø

Omgivelsestemperatur for drift	-25...70 °C for standard miljø -40...70 °C for lav temperatur 10...120 °C for high temperature
Omgivende lufttemperatur for oppbevaring	-40...70 °C standard miljø -40...70 °C lav temperatur 10...120 °C high temperature
Miljøegenskaper	Standard miljø High temperature Lav temperatur

### Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	15,5 cm
Pakke 1 Bredde	5 cm
Pakke 1 Vekt	2,5 cm
Package 1 Weight	30 g
Enhetstype pakke 2	S01
Antall enheter i pakke 2	150
Pakke 2 Høyde	15 cm
Pakke 2 Bredde	15 cm
Pakke 2 Lengde	40 cm
Pakke 2 Vekt	4,906 kg

## Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	<a href="#">REACH-erklæring</a>
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) <a href="#">EU RoHS-erklæring</a>
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	<a href="#">Ja</a>
Miljøinformasjon	<a href="#">Produktmiljøprofil</a>

## Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------