



Teknisk informasjon

Produktspekter	Telemecanique Limit switches XC Standard
Serie navn	Standard størrelse
Produkt eller type komponent	Limit switch lever
Kortnavn utstyr	ZCKY
Produktkompatibilitet	XCKS XCKJ XCKL XCKM
Tilhørende hode	ZCKD05 ZCKE05
Bevegelse av hode	Dreie
Type arm/stempel	Roller lever fjærretur metall (variable length)
Tilnærmings type	Lateral approach

Komplementær

Bryter påvirkning	Med 30° kam
Positiv åpning	Uten

Miljø

Omgivelsestemperatur for drift	-25...70 °C for standard miljø -40...70 °C for lav temperatur 10...120 °C for high temperature
Omgivende lufttemperatur for oppbevaring	-40...70 °C standard miljø -40...70 °C lav temperatur 10...120 °C high temperature
Miljøegenskaper	High temperature Standard miljø Lav temperatur

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	2,2 cm
Pakke 1 Bredde	2,4 cm
Pakke 1 Vekt	12,3 cm
Package 1 Weight	32 g
Enhetstype pakke 2	S01
Antall enheter i pakke 2	100
Pakke 2 Høyde	15 cm
Pakke 2 Bredde	15 cm
Pakke 2 Lengde	40 cm
Pakke 2 Vekt	3,465 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------