



Teknisk informasjon

Produktspekter	Telemecanique Limit switches XC Standard
Serie navn	Standard størrelse
Produkt eller type komponent	Limit switch lever
Kortnavn utstyr	ZCKY
Produktkompatibilitet	XCKJ XCKM XCKL XCKS
Tilhørende hode	ZCKE05 ZCKD05
Bevegelse av hode	Dreie
Type arm/stempel	Roller lever fjærretur termoplast (variable length)
Tilnærings type	Lateral approach

Komplementær

Bryter påvirkning	Med 30° kam
Positiv åpning	Uten

Miljø

Omgivelsestemperatur for drift	-25...70 °C for standard miljø -40...70 °C for lav temperatur
Omgivende lufttemperatur for oppbevaring	-40...70 °C standard miljø -40...70 °C lav temperatur
Miljøegenskaper	Lav temperatur Standard miljø

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	26 g
Forpakning 1 høyde	5 cm
Forpakning 1 bredde	5 cm
Forpakning 1 lengde	10 cm
Enhetstype forpakning 2	S01
Antall enheter forpakning 2	20
Forpakning 2 vekt	708 g
Forpakning 2 høyde	15 cm
Forpakning 2 bredde	15 cm
Forpakning 2 lengde	40 cm

Offer Sustainability

REACH-regelverk	REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Ikke gjeldende (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil

Contractual warranty

Garanti	18 måneder
---------	------------