



### Teknisk informasjon

Produktspekter	Telemecanique Limit switches XC Standard
Serie navn	Standard størrelse
Produkt eller type komponent	Limit switch lever
Kortnavn utstyr	ZCKY
Produktkompatibilitet	XCKS XCKL XCKJ XCKM
Tilhørende hode	ZCKE05 ZCKD05
Bevegelse av hode	Dreie
Type arm/stempel	Spring rod lever fjærretur ( with thermoplastic end)
Tilnærings type	Lateral approach

### Komplementær

Bryter påvirkning	Med alle beveglige deler
Positiv åpning	Uten

### Miljø

Omgivelsestemperatur for drift	-25...70 °C for standard miljø -40...70 °C for lav temperatur
Omgivende lufttemperatur for oppbevaring	-40...70 °C standard miljø -40...70 °C lav temperatur
Miljøegenskaper	Standard miljø Lav temperatur

### Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	10,0 cm
Pakke 1 Bredde	2,0 cm
Pakke 1 Vekt	2,0 cm
Package 1 Weight	15,0 g
Enhetstype pakke 2	S01
Antall enheter i pakke 2	60
Pakke 2 Høyde	15,0 cm
Pakke 2 Bredde	15,0 cm
Pakke 2 Lengde	40,0 cm
Pakke 2 Vekt	1,22 kg

## Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	<a href="#">REACH-erklæring</a>
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) <a href="#">EU RoHS-erklæring</a>
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	<a href="#">Ja</a>
Miljøinformasjon	<a href="#">Produktmiljøprofil</a>

## Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------