



Teknisk informasjon

Produktspekter	Telemecanique Limit switches XC Standard
Serie navn	Standard størrelse
Produkt eller type komponent	Limit switch lever
Kortnavn utstyr	ZCY
Produktkompatibilitet	XCMD XCKD XCKP XCKT
Tilhørende hode	ZCE05 ZCE01
Bevegelse av hode	Dreie
Type arm/stempel	Roller lever fjærretur metall
Tracks	24/31 mm for XCMD 29/36 mm for XCKD 29/36 mm for XCKP 29/36 mm for XCKT
Tilnærmings type	Lateral approach

Komplementær

Bryter påvirkning	Med 30° kam
Positiv åpning	Med

Miljø

Omgivelsestemperatur for drift	-25...70 °C
Omgivende lufttemperatur for oppbevaring	-40...70 °C
Miljøegenskaper	Standard miljø

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	20 g
Forpakning 1 høyde	1,2 cm
Forpakning 1 bredde	4,2 cm
Forpakning 1 lengde	2 cm
Enhetstype forpakning 2	BAG
Antall enheter forpakning 2	10
Forpakning 2 vekt	202 g
Forpakning 2 høyde	11 cm
Forpakning 2 bredde	4 cm
Forpakning 2 lengde	10 cm
Enhetstype forpakning 3	S01
Antall enheter forpakning 3	150
Forpakning 3 vekt	3,225 kg
Forpakning 3 høyde	15 cm
Forpakning 3 bredde	15 cm
Forpakning 3 lengde	40 cm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Informasjon Om Levetidsslutt

Contractual warranty

Garanti	18 months
---------	-----------