



Teknisk informasjon

Produktspekter	Telemecanique Limit switches XC Standard
Serie navn	Standard størrelse
Produkt eller type komponent	Limit switch lever
Kortnavn utstyr	ZCY
Produktkompatibilitet	XCKT XCKP XCKD
Tilhørende hode	ZCE01 ZCE05
Bevegelse av hode	Dreie
Type arm/stempel	Roller lever fjærretur termoplast (roller diameter 50 mm)
Tracks	No track
Tilnærmings type	Lateral approach

Komplementær

Bryter påvirkning	Med 30° kam
Positiv åpning	Med

Miljø

Omgivelsestemperatur for drift	-25...70 °C
Omgivende lufttemperatur for oppbevaring	-40...70 °C
Miljøegenskaper	Standard miljø

Packing Units

Forpakning 1 vekt	0,027 kg
Forpakning 1 høyde	0,200 dm
Forpakning 1 bredde	0,650 dm
Forpakning 1 lengde	0,500 dm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Informasjon Om Levetidsslutt

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------