



Teknisk informasjon

Produktspekter	Telemecanique Limit switches XC Standard
Serie navn	Standard størrelse
Produkt eller type komponent	Limit switch lever
Kortnavn utstyr	ZCY
Produktkompatibilitet	XCKT XCMD XCKP XCKD
Tilhørende hode	ZCE05 ZCE01
Bevegelse av hode	Dreie
Type arm/stempel	Roller lever fjærretur Termoplast (variable length)
Tracks	No track
Tilnærmings type	Lateral approach

Komplementær

Bryter påvirkning	Med 30° kam
Positiv åpning	Med

Miljø

Omgivelsestemperatur for drift	-25...70 °C
Omgivende lufttemperatur for oppbevaring	-40...70 °C
Miljøegenskaper	Standard miljø

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	0,9 cm
Pakke 1 Bredde	1,5 cm
Pakke 1 Vekt	10,3 cm
Package 1 Weight	22 g
Enhetstype pakke 2	BB1
Antall enheter i pakke 2	10
Pakke 2 Høyde	39 cm
Pakke 2 Bredde	105 cm
Pakke 2 Lengde	154 cm
Pakke 2 Vekt	0,224 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	ID
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------