



Teknisk informasjon

Produktspekter	Thorsman
Produkt eller type komponent	Metal clamp
Kortnavn utstyr	TKK/APK
Applikasjon	Utenpåliggende installasjon av elektrisk kabel
Tilgjengelig utstyr	Nail
Fargetone	Hvit (NCS 0502-Y)
Antall pr. sett	Sett á 100

Komplementær

Festemetode	1 spiker 18 mm diameter: 2,1 mm
Anvendes til	Flat cable 6 x 9 mm Round cable 6 x 9 mm
Installasjonstype	Innendørs/utendørs
Montering	Tre og trefiber plater
Materiale	Electroplated polyester pulver stål SIS 1151 Z200: clamp Electroplated stål SIS 1151 Z275: nail
Lengde	Clamp: 9 mm
Bredde	8 mm
Vekt	0,0012 kg

Miljø

Omgivelsestemperatur drift	-40...250 °C
----------------------------	--------------

Forpakkingsinformasjon

Forpakning 1 vekt	1,200 g
Forpakning 1 høyde	9,000 mm
Forpakning 1 bredde	8,000 mm
Forpakning 1 lengde	13,000 mm

Bærekraftig

EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------