



Teknisk informasjon

Produktspekter	Thorsman
Produkt eller type komponent	Skrue
Kortnavn utstyr	TGS
Applikasjon	Trefiber og gipsplater Støpsel
Skruetype	Fully threaded with twin thread
Verktøy type	Power screwdriver cross-point
Antall pr. sett	Sett á 100

Komplementær

Skrue diameter	3,5 mm
Skruelengde	32 mm
Type skruhode	Panhead
Form på skrutrekker	Philips No 2
Materiale	Screw: Herdet stål electroplated

Forpakkingsinformasjon

Forpakning 1 vekt	1,840 g
-------------------	---------

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------