



Teknisk informasjon

Serie	Wibe
Produktspekter	Wibe Cable Ladders
Kortnavn utstyr	15
Produkt eller type komponent	90 gr ytre bend

Komplementær

Retningsforandring type	Horisontal
Indre radius	604 mm
Sideprofiltype	Lukket profil
Trinntype	Perforert profil
Anvendes til	Kabelstige 200 mm bredde
Materiale	Stål, Zinkpox coated Hvit
Atmosfærisk korrosivitets kategori	C5-I
Høyde	55 mm
Bredde	933 mm
Dybde	933 mm
Vekt	370 kg / sett á 100

Miljø

Miljødata	Lokale med nesten permanent høyt nivå av fukt og luftforurensninger Tuneller og
-----------	---

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil