



Teknisk informasjon

Produktspekter	Twido
Tilbehør / separat del betegnelse	Discrete I/O pre-formed cable
Tilbehør / type del	Tilkoplingskabel
Tilbehør / separat del kategori	Tilkoblingstilbehør
Tilbehør / separat del betegnelse	Discrete I/O
Produktspesifikk applikasjon	For application other than use of Advantys Telefast ABE7 sub-base

Komplementær

Produktkompatibilitet	TWDLMDA20DTK TWDLMDA40DTK
Kabellengde	2 m
AWG måler	AWG 28
Kabelverrsnitt	0,08 mm ²
Elektrisk tilkobling	1 connector HE10 26 pin(s) Twido side 2 connectors HE10 20 pin(s) sensor eller preactuator side
Vekt	0,5 kg

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	247,0 g
Forpakning 1 høyde	4,0 cm
Forpakning 1 bredde	25,0 cm
Forpakning 1 lengde	20,0 cm
Enhetstype forpakning 2	S02
Antall enheter forpakning 2	10
Forpakning 2 vekt	2,892 kg
Forpakning 2 høyde	15,0 cm
Forpakning 2 bredde	30,0 cm
Forpakning 2 lengde	40,0 cm

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	 REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)  EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring

Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Informasjon Om Levetidsslutt
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------