



Teknisk informasjon

Produktspekter	Linery
Produkt eller type komponent	Kabelende
Kabelendehylse størrelse	Medium
Standarder	NF C 63-023
Forpakning	String of bags
Antall pr. sett	10 sett av 100
Kabeltværnsnitt	2 mm ²

Komplementær

Type kabelende	Enleder
Tilleggsinformasjon	Uten markør tag holderen
Farge	Gul
Innfatningsmateriale	Halogen-fri plast
Rørmateriale	Copper conforming to ISO 1337
Antall kabler	1
AWG måler	AWG 14
Bezel størrelse	Ø 4.2 mm
Rør diameter	2,2 mm
Lengde	14 mm
Rør lengde	8 mm
Vekt	0,135 kg

Miljø

Omgivelsestemperatur drift	-20...105 °C
----------------------------	--------------

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	0,19 g
Forpakning 1 høyde	0,5 cm
Forpakning 1 bredde	0,5 cm
Forpakning 1 lengde	1,5 cm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	I samsvar EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja

Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
Halogeninnhold	Halogenfritt produkt

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------