

Teknisk informasjon

Produktspekter	OptiLine 50
Product type	Forlengelseskabel
Colour	Hvit
Quantity package 1 / unit	4 stk.

Komplementær

Type kabel	Skjernet kabel S05Z1A7Z1-F5G2.5
Interface	GST 15i5 hun/han
Antall faser i nettverket	3 faser
Rating	16 A - 250/400 V
Antall poler	5
Product material	PA (polyamide)
Kabeltverrsnitt	2,5 mm ²
Kabelens ytre diameter	12,5 mm
Kabellengde	8000 mm
Høyde	15 mm
Bredde	33 mm


Miljø

Miljøegenskaper	Brannhemmende
-----------------	---------------

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	5 cm
Pakke 1 Bredder	28 cm
Pakke 1 Vekt	38 cm
Package 1 Weight	2,163 kg

Bærekraftig

EU RoHS-direktiv	Ikke gjeldende (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------