



### Teknisk informasjon

Produktspekter	Exxact
Produkt eller type komponent	USB strømforsyning
Applikasjon	Lader
Enhetens utseende	Innsats med sentral dekkplate
Utgangseffekt	2,1 A
Fargetone	Antrasitt

### Komplementær

Montering av enhet	Innfelt
Antall pr. sett	1 del
[Ue] merkespenning	100...240 V AC +/- 10 % på 50/60 Hz
[In] merkestrøm	180 mA
Virkningsgrad	72
Maximum power consumption in W	0,1 W
Nominell effekt	10,5 W
Effektforbruk	12 W
Integrert tilkoblingstype	2 USB 2,0 port 5 V DC, maksimum spenning: 2,1 A
Levetid timer	30000 t 10,5 W
Antall klemmer	2 skruklemmer
Type skruehode	Pozidriv No 1
Maks tverrsnitt på klemme	1,5...2,5 mm <sup>2</sup> for stiv kabel(er) 1,5...2,5 mm <sup>2</sup> for fleksibel kabel(er) 1,5...2,5 mm <sup>2</sup> for mangetrådet kabel(er)
Avmantlings lengde	8 mm
Materiale	PC/ABS
Type vern	Kort-tid kortslutningsvern
Festemetode	Med skruer
Forpakning	Flyt-pack
Kompatibilitet	Mobil / nettbrett Mac iOS Mobile/Tablet Android Mobil / nettbrett Windows
Høyde	45 mm
Bredde	22,5 mm
Dybde	42 mm
Innbyggingsdybde	30,8 mm
Vekt	0,03 kg

Informasjonen som gis i denne dokumentasjonen inneholder generelle beskrivelser og/eller tekniske egenskaper av ytelsen til produktene i dokumentet. Denne dokumentasjonen er ikke ment som en erstatning for, og må ikke brukes til å bestemme egnethet eller påliteligheten til disse produktene for spesifikke brukerapplikasjoner. Enten bruker eller integrator er ansvarlig for å utføre egnethet og fullstendig risikovurdering, analyse og testing av produktene med hensyn til aktuell bruk. Verken Schneider Electric Industries SAS eller noen av deres datterselskaper skal være ansvarlig for misbruk av informasjonen som finnes her.

## Miljø

Standarder	EN 60335-1 EN 60950-1 EN 61558-1
Direktiver	2009/125 / EC - økodesign 2006/95 / EC - Lavspenningsdirektiv 2004/108 / EC - elektromagnetisk kompatibilitet
Produktsertifikater	FI NEMKO SEMKO
IK beskyttelsesklasse	IK04
IP-grad	IP20

## Forpakkingsinformasjon

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	103 g
Forpakning 1 høyde	6 cm
Forpakning 1 bredde	7,5 cm
Forpakning 1 lengde	7,5 cm
Enhetstype forpakning 2	CAR
Antall enheter forpakning 2	40
Forpakning 2 vekt	4,53 kg
Forpakning 2 høyde	18,5 cm
Forpakning 2 bredde	30 cm
Forpakning 2 lengde	40 cm

## Bærekraftig

EU RoHS-direktiv	I samsvar <a href="#">EU RoHS-erklæring</a>
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	<a href="#">Ja</a>
Kinas RoHS-forskrift	<a href="#">Kinas RoHS-Erklæring</a>
Miljøinformasjon	<a href="#">Produktmiljøprofil</a>
Produktets livssyklus	<a href="#">Informasjon Om Levetidsslutt</a>
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

## Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------