

Hoja de datos del producto 51006519M0

Características

Fuse, Fusarc CF, indoor/outdoor, 12kV, 63A, 292mm



Principal

Gama de producto	Fusible
Etiquetas de calidad	ISO 14001 ISO 9001
Normas	IEC 60282-1 IEC 60787 DIN 43625 VDE 0670-402
Tipo de producto o componente	Seccionador de fusibles
Tecnología de protección	Limitador corriente Thermal limiter

Complementario

[In] corriente nominal	63 A
Tensión de ensayo dieléctrico	12 kV
[Ue] tensión asignada de empleo	6...24 V
Corriente de descarga máxima	63 kA
Corriente de frenado	265 A
Resistencia media	14.8 mOhm en 20 °C +/- 10 %
Disipación de potencia en W	82 W
Tipo de instalación	Indoor/outdoor ((*))
Material	Porcelain
Destino del producto	Motor Power transformer Capacitor Voltage transformer
Condiciones de uso	Límite actual Al aire libre Durante 1 semana después de la pérdida de suministro
Longitud	292 mm
Peso del producto	3.2 kg
Diámetro	76 mm

Unidades de embalaje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	8.5 cm
Package 1 Width	8.5 cm
Package 1 Length	36.0 cm
Package 1 Weight	3.0 kg
Unit Type of Package 2	P12
Number of Units in Package 2	78
Package 2 Height	50.0 cm
Package 2 Width	80.0 cm
Package 2 Length	120.0 cm
Package 2 Weight	267.84 kg