

# Hoja de datos del producto 51006519M0

## Características

Fusible, Fusarc CF, interior/exterior, 12 kV, 63 A, 292 mm

### Principal

Gama de producto	Fusible
Etiquetas de calidad	ISO 14001 ISO 9001
Normas	IEC 60282-1 IEC 60787 DIN 43625 VDE 0670-402
Tipo de Producto o Componente	Seccionador de fusibles
Tecnología de protección	Limitador corriente Límite térmico

### Complementario

[In] Corriente Nominal	63 A
Tensión de ensayo dieléctrico	12 kV
[Ue] Tensión Asignada de Empleo	6...24 V
Corriente de descarga máxima	63 kA
Corriente de frenado	265 A
Resistencia media	14.8 mOhm en 20 °C +/- 10 %
Disipación de potencia en W	82 W
Tipo de instalación	Interiores/exteriores
Material	Porcelana
Destino del producto	Motor Transformador de potencia Condensador Transformador de tensión
Condiciones de Uso	Límite actual Al aire libre Durante 1 semana después de la pérdida de suministro
Longitud	292 mm
Peso del producto	3.2 kg
Diámetro	76 mm

### Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	8.5 cm
Paquete 1 Ancho	8.5 cm
Paquete 1 Longitud	36.0 cm
Paquete 1 Peso	3.0 kg
Tipo de unidad de paquete 2	P12
Número de unidades en el paquete 2	78
Paquete 2 Altura	50.0 cm
Paquete 2 Ancho	80.0 cm
Paquete 2 Longitud	120.0 cm
Paquete 2 Peso	267.84 kg

### Sostenibilidad de la oferta

Embalaje sin plástico	No
Paquete con tarjeta de reciclaje	No
Recuperación	No

### Garantía contractual

Periodo de garantía	18 meses
---------------------	----------