

# Hoja de datos del producto 51006544M0

## Características

Fuse, Fusarc CF, indoor/outdoor, 24kV, 40A, 442mm



### Principal

Gama de producto	Fusible
Etiquetas de calidad	ISO 14001 ISO 9001
Normas	IEC 60282-1 IEC 60787 DIN 43625 VDE 0670-402
Tipo de Producto o Componente	Seccionador de fusibles
Tecnología de protección	Limitador corriente Límite térmico

### Complementario

[In] Corriente Nominal	40 A
Tensión de ensayo dieléctrico	24 kV
[Ue] Tensión Asignada de Empleo	10...30 V
Corriente de descarga máxima	40 kA
Corriente de frenado	150 A
Resistencia media	44.5 mOhm en 20 °C +/- 10 %
Disipación de potencia en W	119 W
Tipo de instalación	Interiores/exteriores
Material	Porcelana
Destino del producto	Motor Transformador de potencia Condensador Transformador de tensión
Condiciones de Uso	Límite actual Al aire libre Durante 1 semana después de la pérdida de suministro
Longitud	442 mm
Peso del producto	1.7 kg
Diámetro	50.5 mm

### Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	6.4 cm
Paquete 1 Ancho	6.2 cm
Paquete 1 Longitud	51.0 cm
Paquete 1 Peso	1.4 kg
Tipo de unidad de paquete 2	P12
Número de unidades en el paquete 2	96
Paquete 2 Altura	50.0 cm
Paquete 2 Ancho	80.0 cm
Paquete 2 Longitud	120.0 cm
Paquete 2 Peso	180.96 kg

### Garantía contractual

Periodo de garantía	18 meses
---------------------	----------