

# Hoja de datos del producto 9001KR24BM

## Características Momentary Push Button



### Principal

Gama de producto	Harmony 9001K
Tipo de producto o componente	Cabezal para pulsador
Compatibilidad del producto	Contact block 9001KA..
Nombre corto del dispositivo	9001K
Tipo de operador	Retorno de resorte
Perfil del operador	Negro Tipo Hongo Ø 40,Sin marca

### Complementario

Material del bisel	Metal
Diámetro de montaje	30 mm
Anchura total CAD	45.5 mm
Altura total CAD	45 mm
Profundidad total CAD	70 mm
Peso del producto	0.141 kg
Posición de funcionamiento	Cualquier posición
Forma del cabezal de unidad de señalización	Redondo
Material del cabezal	Metal
Información agregada del operador	Screw-on metal with set screw
Tipo y composición de contactos	Sin bloque de contactos
Endurancia mecánica	5000000 Ciclos
Presentación del dispositivo	Elemento básico

### Entorno

Tratamiento de protección	TC
Temperatura ambiente de almacenamiento	-40...70 °C
Temperatura ambiente de funcionamiento	-25...70 °C
Categoría de sobretensión	Clase II acorde a IEC 61140
Grado de protección IP	IP66 acorde a IEC 60529
Grado NEMA	NEMA 1 NEMA 12 NEMA 13 NEMA 2 NEMA 3 NEMA 3R NEMA 4 NEMA 6
Normas	EN/IEC 60947-5-1 EN/IEC 60947-1 EN/IEC 60947-5-4 JIS C 4520 JIS C 852 UL 508 CSA C22.2 No 14
Certificaciones de producto	NEMA UL 508
Resistencia a las vibraciones	7 gn (f = 2...500 Hz) acorde a IEC 60068-2-6
Resistencia a los golpes	50 gn acorde a IEC 60068-2-27

## Unidades de embalaje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	29.032 cm
Package 1 Width	11.43 cm
Package 1 Length	73.742 cm
Package 1 Weight	136.078 g

## Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACH	<a href="#">Declaración De REACH</a>
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) <a href="#">Declaración RoHS UE</a>
Sin mercurio	Sí
Información sobre exenciones de RoHS	<a href="#">Sí</a>
Normativa de RoHS China	<a href="#">Declaración RoHS China</a>
Comunicación ambiental	<a href="#">Perfil Ambiental Del Producto</a>
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.

## Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------