

Hoja de datos del producto

Características

9070EO2D1

Transformador, Tipo EO, control industrial,
100VA, 240/480VCA primario / 120VCA
secundario, 1 fase, 50/60 Hz, 115°C



Principal

Tipo de Producto o Componente	Industrial Control Transformer (**)
Gama de producto	EOCR

Complementario

Número de Fases de La Red	1 fase
Potencia nominal en VA	100 VA
Tensión del primario	240 x 480 V 230 x 460 V 220 x 440 V
Tensión del secundario	120 V 115 V 110 V
Aumento de temperatura	80 °C
Conexión Eléctrica	Terminales con abrazaderas de tornillo
Altura	96 mm
Ancho	86 mm
Profundidad	71 mm
Peso del producto	1.7 kg

Entorno

Certificaciones de Producto	Registrado por UL[RETURN]CE[RETURN]CSA
Grado NEMA	Not rated (open device) (**)
Insulation temperature (**)	130 °C

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	14.0 cm
Paquete 1 Ancho	16.1 cm
Paquete 1 Longitud	17.8 cm
Paquete 1 Peso	1.960 kg

La información suministrada en esta documentación contiene descripciones generales y/o características técnicas de los productos incluidos y sus prestaciones. Esta documentación no pretende ser un sustituto de, y no se va a usar para determinar la idoneidad y la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuario. Es responsabilidad de los usuarios o integradores realizar el análisis de riesgos adecuada y completamente, evaluar y testear los productos en relación con la aplicación específica pertinente o uso del mismo. Ni Schneider Electric Industries SAS ni ninguna de sus filiales o subsidiarias serán responsables por el mal uso de la información contenida en el presente documento.

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACH	Declaración De REACH
Directiva RoHS UE	Compatible con las excepciones
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Comunicación ambiental	Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas
Sin PVC	Sí

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 meses
---------------------	----------